

PIPETA DE VOLUMEN ESTÁNDAR BOECO, CON PUNTA DE EXPULSIÓN



PIPETA DE VOLUMEN ESTÁNDAR BOECO
CON PUNTA DE EXPULSIÓN

Cat.No.	Volumen	Inexactitud	Imprecisión
BOE 9220005	5 µl*	< 3,0 %	< 1,5 %
BOE 9220010	10 µl*	< 1,4 %	< 0,8 %
BOE 9220020	20 µl	< 1,0 %	< 0,5 %
BOE 9220025	25 µl	< 1,0 %	< 0,5 %
BOE 9220050	50 µl	< 0,9 %	< 0,3 %
BOE 9220100	100 µl	< 0,8 %	< 0,3 %
BOE 9220200	200 µl	< 0,6 %	< 0,2 %
BOE 9220250	250 µl	< 0,6 %	< 0,2 %
BOE 9220500	500 µl	< 0,6 %	< 0,2 %
BOE 9221000	1000 µl	< 0,6 %	< 0,2 %
BOE 9222000	2000 µl	< 0,6 %	< 0,2 %
BOE 9225000	5000 µl	< 0,6 %	< 0,2 %

Pantalla Digital Clara.

El volúmen seleccionado es visible en la ventana de la pantalla digital en el mango.



PIPETAS DE VOLUMEN
AJUSTABLES BOECO CON
PUNTAS DE EXPULSIÓN



El ajuste del volúmen es fácil de lograr al girar el mecanismo del émbolo activado por el pulgar.

PIPETAS DE VOLUMEN AJUSTABLE ESTÁNDAR BOECO SIMPLE Y CON CANALES MÚLTIPLES, CON PUNTA DE EXPULSIÓN

Cat.No	Canales	Rango de Volumen	Incremento	Prueba de Vol.	Inexactitud	Imprecisión
BOE 9210002	1-ch	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	2,5 µl	2,50%	2,00%
				1,25 µl	3,00%	3,00%
				0,25 µl	12,00%	6,00%
BOE 9210010*	1-ch	0,5 - 10 µl	0,1 µl	10 µl	1,00%	0,80%
				5 µl	1,50%	1,50%
				1 µl	2,50%	1,50%
BOE 9210020	1-ch	2 - 20 µl	0,5 µl	20 µl	0,90%	0,40%
				10 µl	1,20%	1,00%
				2 µl	3,00%	2,00%
BOE 9210050	1-ch	5 - 50 µl	0,5 µl	50 µl	0,60%	0,30%
				25 µl	0,90%	0,60%
				5 µl	2,00%	2,00%
BOE 9210100	1-ch	10 - 100 µl	1 µl	100 µl	0,80%	0,20%
				50 µl	1,00%	0,40%
				10 µl	3,00%	1,00%
BOE 9210220	1-ch	20 - 200 µl	1 µl	200 µl	0,60%	0,20%
				100 µl	0,80%	0,30%
				20 µl	2,50%	0,80%
BOE 9211100	1-ch	100 - 1000 µl	5 µl	1000 µl	0,60%	0,20%
				500 µl	0,70%	0,25%
				100 µl	2,00%	0,70%
BOE 9215000	1-ch	1 - 5 ml	50 µl	5 ml	0,50%	0,20%
				2,5 ml	0,60%	0,30%
				1 ml	0,70%	0,30%
BOE 9308011**	8-ch	0,5 - 10 µl	0,1 µl	10 µl	1,50%	1,50%
				5 µl	2,50%	2,50%
				1 µl	4,00%	4,00%
BOE 9308050	8-ch	5 - 50 µl	0,5 µl	50 µl	1,00%	0,50%
				25 µl	1,50%	1,00%
				5 µl	3,00%	2,00%
BOE 9308300	8-ch	50 - 300 µl	5 µl	300 µl	0,70%	0,25%
				125 µl	1,00%	0,50%
				50 µl	1,50%	0,80%
BOE 9312050	12-ch	5 - 50 µl	0,5 µl	50 µl	1,00%	0,50%
				25 µl	1,50%	1,00%
				5 µl	3,00%	2,00%
BOE 9312300	12-ch	50 - 300 µl	5 µl	300 µl	0,70%	0,25%
				125 µl	1,00%	0,50%
				50 µl	1,50%	0,80%

*para uso solo con puntas de 10µl y 300µl , ** para uso con puntas de10µl