

STERNMED[®]



Vento 62

Ventilador para adultos y niños



STERNMED®



Vento 62

Ventilador para adultos y niños

El Vento 62 es un ventilador avanzado para adultos y pediátricos con varios modos de ventilación para satisfacer todos los requisitos de las unidades de cuidados intensivos para pacientes.

El sistema está equipado con un monitor táctil TFT de 15".

OPCIONES

- Módulo de CO2: EtCO2
- Módulo SpO2 : SpO2 ,
- Compresor de aire
- Nebulizador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vento 62 | Ventilador para adultos y niños

Peso	17 kg (unidad base) hasta 45 kg (incluyendo pantalla y carro) 1450 × 590
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	× 550 mm
Fuente de alimentación	100–240 V CA, 50/60 Hz, 1 A (máx.)
Batería (Litio)	Mínimo 120 minutos Adulto,
Tipo de paciente	Pediátrico (> 5 kg)
Modos de ventilación	VCV, PCV, SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, Suspiro, Espont/CPAP, PRVC, DualPAP, NPPV, En espera, Manual 20–
Volumen corriente	2000 ml 1–100
Frecuencia de ventilación	lpm 0,1–10 S
Tiempo de inspiración	(incremento: 0,1 S) 21%–100%
FiO2	0,5–20 l/Min
Disparador de flujo	–20–0 cmH2 O
Gatillo de presión	5–70 cmH2 O 0–
Control de presión	70 cmH2 O 0–
Soporte de presión	50 cmH2 O
PEEP electrónico	(incremento: 1 cmH2 O) 30 minutos 100%
Nebulizador	O2 2 min,
Función de acceso directo	Retención de inspiración, Retención de espiración, Manual, Congelación, Bloqueo
Escucha	Volumen: VTi, VTE, MV, MVspont. Presión: Ppeak, Pmean, Pplat, Pmin, PEEP, Freq, Fspont, I:E, FiO2, Compliance, Resistencia Módulo de CO2 (opcional): EtCO2 Módulo de SpO2 (opcional): SpO2, PT, FT,
Forma de onda	VT, Opcional: SpO2 -T, EtCO2 -T PV, FV, F-
Bucle	PV Opcional: Volumen-EtCO2 Pico, FiO2,
Tendencia	PEEP, MV, VTE, VTi 500 eventos
Registro del sistema	(configuración y alarma)
Alarma	Alarmas sonoras y visuales con tres niveles Volúmenes: VTE alto/bajo, VM alto/bajo; Presión: Paw alta/baja Presión de suministro de O2 alta/baja Presión de suministro de aire alta/baja Apnea, Presión alta continua en las vías respiratorias Frecuencia alta/baja FiO alta/baja SpO2 baja (opcional), EtCO2 alta/baja (opcional) Alimentación: Falla de alimentación de CA, Batería baja, Falla de batería agotada
Interfaz de comunicación	VGA, RS232, RJ45, Depuración
Pantalla	Pantalla táctil TFT de 15"

